

4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング (クランピング) のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA969BA-1	4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	4,500円	4,500円
EA969BA-2	4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	4,500円	4,500円
EA969BA-3	4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	4,500円	4,500円
EA969BA-4	5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	4,500円	4,500円
EA969BB-1	4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,030円	5,030円
EA969BB-2	4.5x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,030円	5,030円
EA969BB-3	5 x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,030円	5,030円
EA969BB-4	5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,030円	5,030円
EA969BB-5	6 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,030円	5,030円
EA969BC-1	5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-2	5 x 6.35mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-3	5 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-4	5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-5	6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-6	6 x 6.35mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-7	6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-8	6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-9	6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BC-10	8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	5,600円	5,600円
EA969BD-1	5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-2	6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-3	6 x 6.35mm/25mm フレキシブルカップリング (クランピング)	1	6,200円	6,200円

EA969BD-4	6 x 8 mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-5	6 x 10mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-6	6.35x 8mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-7	6.35x10mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-8	8 x 8 mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-9	8x9.525mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-10	8 x 10mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-11	9.525x10mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BD-12	10 x 10mm/25mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,200円	6,200円
EA969BE-1	8 x 8 mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-2	8x9.525mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-3	8 x 10mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-4	8 x 12mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-5	9.525x10mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-6	9.525x12mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-7	10 x 10mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-8	10 x 11mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-9	10 x 12mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-10	10 x 14mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-11	12 x 12mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BE-12	12 x 14mm/32mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	6,800円	6,800円
EA969BF-1	8 x 8 mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-2	8 x 10mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-3	10 x 10mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-4	12 x 12mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-5	12 x 14mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-6	14 x 14mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-7	14 x 16mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-8	15 x 15mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-9	15 x 16mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円
EA969BF-10	16 x 16mm/40mm フレキシブ*ルカッパ° リンク° (クランビ° ング°)	1	11,300円	11,300円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

