

品番：EA100CA-400A

品名：冷媒ガス回収機



販売価格	163,000円(税抜)／179,300円(税込)			
カタログ価格	163,000円(税抜)／179,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/26 02:38現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RM330
適用冷媒	市場にあるCVC/HCFC/HFC/HFO冷媒すべて R32・HFO-1234yf・HFO-1234ze ガス対応	電源	AC100V(50/60Hz)
運転電流	9.0A(50Hz)・7.5A(60Hz)	始動電流	38A
消費電力	500W・475W (50Hz)	コンプレッサー	750W オイルレス ツインコンプレッサー
回収方式	ガス回収方式	回収能力	R22 ガス状態 220g/分 JIS B8629による/液状態 2970g
使用温度	0～40℃	サイズ	380(W)×240(D)×350(H)mm
重量	11kg	真空到達	-0.09 MPa
付属品	・1/4ボールバルブ付チャージング1.5m(赤・青 各1) ・1/4チャージングホース100mm ・ドライフィルター ・ショルダーベルト ・フロートケーブルBH 3ピン、AMP 4ピン(各1)	回収装置側	ブラッドハリソン社(穴3個) アンプ社(穴4個) どちらにも対応可能
1HPコンプレッサーを採用(DCモーターにより高効率)			

デジタル式圧力計採用
タッチパネル操作
クラス最軽量
ポンベ満液フロートスイッチ　BH-3ピン・AMP-4ピン対応
R32・HFO-1234yf・HFO-1234ZE　新ガス対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.