


品番：EA100CF-1


品名：冷媒ガス回収機



販売価格	214,200円(税抜) / 235,620円(税込)		
カタログ価格	214,200円(税抜) / 235,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/22 01:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0032ページ		



回収率	R22	R407C	R410A	R134a
10%	230	240	240	240
20%	460	480	480	480
30%	690	720	720	720



仕様

メーカー	FUSO	型番	G5Twin-musashi II
回収能力(R22)	230g/分(JIS B8629-2008による)	適用冷媒	R12・R22・R32・R1234yf・R134a・R40
ポンペ	FC-3	電源	AC100V(50/60Hz)
サイズ	398(W)×242(D)×258(H)mm	重量	13.4kg
コンプレッサー	1/2HP(375W)オイルレス	回収装置側	ブラッドハリソン社(穴3個)
付属品	1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ5/16" Fメス×1/4" Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホース	用途	フロンガス回収
材質	銅管・ABS樹脂	回収方式	圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式
機能	液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パーズ機能付	騒音値	80db
過充填防止機構	フロートセンサ方式、3ピンタイプ		

小型で軽量なのに230g/分の回収能力

フロン法大型機器回収登録適合品

負担のかからない完全な水平、左右対称型コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。

375W(1/2HP)小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)を実現。

コンデンサ経路の変更と内部配管のサイズUPにより、回収能力を大幅に向上させました。

10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸引時にも安定した運転を可能にします。

切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。

φ60mmの大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。

45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.