

品番 : EA101BB-2

品名 : [R12・R22・R502] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット



販売価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
カタログ価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/04 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0021ページ		



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP7125SL
仕様	100cmホース3本 (バルブ付)	圧力範囲(MPa)	連成計: -0.1~1.0 圧力計: -0.1~3.0
適用冷媒	R12・R22・R502	ゲージ径	φ 80mm
接続ポート径	UNF7/16-20(1/4"フレア)	コントロールバルブ	1個付
サイトグラス付			
ボールバルブ式の為、バルブの締め過ぎによるバルブ破損が防止できます。			
90°開閉でバルブ操作が行えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.