

品番 : EA101TR-5

品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 36,900円(税抜)／40,590円(税込) | | |
| カタログ価格 | 36,900円(税抜)／40,590円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/12/14 18:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0023ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|------|----------------------|
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP7321S |
| 圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.1～3.8 圧力計:-0.1～5.3 | 仕様 | 100cmホース3本 (バルブ付) |
| 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16"フレア) | ゲージ径 | φ 68mm |
| サイトグラス付 | | | |
| コントロールバルブ(吹出し防止)付 | | | |
| ゲージはゼロ調整ねじ付 | | | |
| ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.