品番: EA101V-1

品名:[R600a]マニホールドキット(ボールバルブ式)



販売価格	32,100円 (税抜)/35,310円(税込)				
カタログ価 格	32,100円(税抜)/35,310円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 09:21現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0021ページ				







仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP7901S
圧力範囲(MPa)	連成計:-0.1~0.3 圧力計:-0.1~1.0	セット内容	·本体 1個 ·90cmホース4本 (青·赤·黄·黒)1 セット
ゲージ径	φ68mm	接続ポート径	UNF7/16-20(1/4"フレア)

ノンフロン家庭用冷蔵庫用

90cmチャージホース×4本(赤・青・黄・黒 各1本)

サイトグラス付

ゲージはゼロ調整ねじ付

R600aは可燃性ガスの為、換気の良い所で作業して下さい。

ボールバルブ式のため、90°の操作でバルブの開閉作業を行う事ができます。

耐振ゲージカバー付

●ノンフロン冷媒は代替フロン(HFC)に対して極めて地球温暖化係数が低く有効的であるが、代替フロンが不燃性なのに対しノンフロン冷媒は可燃性であり、安全性の確保が必要となります。主に代替フロンは日本・米国で使用されており、ノンフロン冷媒は欧州で広く使用されています。欧州市場では約半数が既にノンフロン化しています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.