


品番 : EA109AH-12

品名 : 4.8x115mm 精密用導電ブラシ(ステンス毛・ステンス柄)



販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫: 106 (2026/04/12 00:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0596ページ		



品番	毛径	全長	毛丈
EA109AH-11	0.076mm	115mm	8.0mm
EA109AH-12	0.076mm	115mm	8.0mm
EA109AH-13	0.076mm	115mm	8.0mm
EA109AH-14	0.076mm	115mm	8.0mm



仕様

ブラシ材質	ステンレス	ハンドル材質	ステンレス
線径	0.076mm	全長	115mm
毛幅	4.8mm	毛丈	8.0mm
作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。			
強力な機械的クランプ構造により、ブラシの毛が抜けにくく、高いフィル保持力を実現しています。			
接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。			
最大使用温度は約482°Cで、高温環境下での使用にも耐えられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.