

品番 : EA109CB-38

品名 : 38mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)



販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/04 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて


**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの用途に適合し、広く採用されています。  
 一般的にストローク長や、磨きクリーンアップなどの用途に最適です。磨き加減は手動による調整が可能です。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
 本型は通常の磨き作業の他に、研磨仕上げ、仕上げ作業にも適しています。元の形状が強く、歪みが出るので、高硬度の研磨仕上げ、磨き加減は手動による調整が可能です。

**ダブルねじり・ダブルステム型**  
 本型は通常の磨き作業の他に、仕上げ作業にも適しています。シングルねじり毛の磨き加減が強く、磨き加減が手動による調整が可能です。通常の磨き作業に比べて、高硬度の研磨仕上げ、磨き加減は手動による調整が可能です。

**刷毛の特徴**

- ナイロン毛 - 弾力があり磨き加減の調整が容易な特徴です。
- ステンレス - 耐食、耐圧力が高い。磨き加減は手動による調整が可能です。
- 刷毛 - 磨き加減と寿命が長く、磨き加減の調整が容易な特徴です。
- 鋼毛 - 磨き加減と寿命が長く、磨き加減の調整が容易な特徴です。
- 鋼毛 - 磨き加減と寿命が長く、磨き加減の調整が容易な特徴です。
- 鋼毛 - 磨き加減と寿命が長く、磨き加減の調整が容易な特徴です。



品名	規格	材質	長さ	径	重量
EA109CA-1	1/4"	ステンレス	38mm	38mm	1.2kg
EA109CB-1	1/4"	ステンレス	38mm	38mm	1.2kg
EA109CA-2	1/2"	ステンレス	38mm	38mm	1.2kg
EA109CB-2	1/2"	ステンレス	38mm	38mm	1.2kg



耐摩耗性、弾力性に優れています。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	ナイロン
ブラシ径	38mm		
EA109CA-1、CB-1、EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.