

品番 : EA109CH-14.3

品名 : 14.3mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,380円(税抜) / 2,618円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,380円(税抜) / 2,618円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/05/26 20:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0054ページ | | |



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
ほとんどの作業に適したタイプです。
一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどの用途に使用されます。ねじり加工により、柔軟性を発揮します。

シングルねじり・ダブルステム型
ボルトの洗浄や、細孔のクリーニングなどに適しています。ねじり加工により、柔軟性を発揮します。また、ダブルステム構造により、作業時の振動を軽減し、作業性を向上させます。

ダブルねじり・ダブルステム型
最も柔軟性を発揮するタイプです。シングルねじりよりも柔軟性が強く、洗浄力が向上します。洗浄時に発生する振動や、ねじり加工による柔軟性をさらに向上させ、作業性を向上させます。

刷毛の特徴

- ナイロン毛: 弾力があり硬さの差と柔らかさが適したタイプです。
- ステンレス: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 羊毛: ねじり加工により柔軟性が向上し、細孔のクリーニングに適しています。
- 鋼毛: 硬毛で汚れを除去し、柔軟性を向上させます。柔軟性を向上させるためにねじり加工されています。
- 特殊: 特殊な形状の刷毛を使用することで、作業性を向上させます。

ステンレスブラシ

- 特徴: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 用途: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

| | | | |
|----------|-----------------------|-------|--------|
| EA109CH用 | | | |
| ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 14.3mm |
| 材質 | ブラシ: ステンレス 軸: スチール | 重量(g) | 48 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.