

品番：EA109CH-19

品名：19.0mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/04 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
ほとんどの現場で広く使われており、汎用性が高いです。
一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどに使われます。
軸がねじり構造のため、回転時に軸が曲がることなく作業できます。

シングルねじり・ダブルステム型
ボルトの洗浄や、細孔のクリーニングなどに使われます。軸がねじり構造のため、回転時に軸が曲がることなく作業できます。また、ダブルステム構造により、軸がねじり構造よりも硬いため、作業時に軸が曲がることなく作業できます。

ダブルねじり・ダブルステム型
ボルトの洗浄や、細孔のクリーニングなどに使われます。軸がねじり構造のため、回転時に軸が曲がることなく作業できます。また、ダブルステム構造により、軸がねじり構造よりも硬いため、作業時に軸が曲がることなく作業できます。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 硬さが適度で磨きやすいため、幅広い用途で使えます。
- ステンレス - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 羊毛 - 硬さと弾力性により、細かい隙間の汚れを落とすのに効果的です。使用後で汚れが落ちやすくなります。1本の毛の先端が丸いため、作業時に傷を付けないで済みます。
- 特殊 - 丈夫な構造のため、作業時に傷を付けないで済みます。

ステンレスブラシ

- 特徴 - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 用途 - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	19.0mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール	重量(g)	64

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.