

品番 : EA109CH-22

品名 : 22.2mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/26 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型

このタイプは、軸の中心部にねじり、軸の両側にシングルステムが配置されています。一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどに適しています。

シングルねじり・ダブルステム型

このタイプは、軸の中心部にねじり、軸の両側にダブルステムが配置されています。一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどに適しています。

ダブルねじり・ダブルステム型

このタイプは、軸の両側にねじり、軸の両側にダブルステムが配置されています。一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどに適しています。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 硬さが適度で、被削材の除去に優れています。
- ステンレス - 耐熱、耐アルカリに優れています。耐腐蝕性に優れています。
- 刷毛 - ねじり構造により、ねじり方向に力がかかるため、被削材の除去に優れています。
- 軸 - 硬質鋼で加工されています。高精度の加工が施されています。
- 特徴 - ねじり構造により、ねじり方向に力がかかるため、被削材の除去に優れています。

ステンレスブラシ

- 特徴 - 耐熱、耐アルカリに優れています。耐腐蝕性に優れています。
- 用途 - 耐熱、耐アルカリに優れているため、ステンレス、アルミ製の被削材に最適です。



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	22.0mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール	重量(g)	64

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.