

品番 : EA109CH-23.8

品名 : 23.8mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		

**チューブブラシのタイプについて**

**シングルねじり・シングルステム型**  
ほとんどの用途に使用可能、汎用性が高いです。  
一般的にボルト孔洗浄や、細孔クリーニングなどに適しています。  
※細孔の清掃には、細孔用ブラシを使用する必要があります。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
ボルト孔の清掃に効果的、高強度で、ねじり加工をします。元の形状が壊れ、ねじりがはいるので、高強度を維持し、より長く使用できます。

**ダブルねじり・ダブルステム型**  
ほとんどの用途に使用可能、汎用性が高いです。シングルよりもねじりが強く、洗浄力があります。洗浄力が高い。高強度の構造により、高強度で長く使用できます。

**刷毛の特徴**

- ナイロン毛 - 柔らかい構造のため、研磨力が強くないのが特徴です。
- ステンレス - 耐熱、耐酸化性に優れている。研磨力が高いが、柔らかくない。研磨力が高いが、柔らかくない。
- 刷毛 - ねじり構造により、ねじりが強くなり、磨き粉の付着を防ぎます。高強度の構造により、高強度で長く使用できます。
- 特徴 - ステンレス鋼製の軸と、高強度の構造により、高強度で長く使用できます。

**ステンレスブラシ**

- 特徴 - 耐熱、耐酸化性に優れている。研磨力が高いが、柔らかくない。
- 用途 - 耐熱、耐酸化性に優れている。研磨力が高いが、柔らかくない。

仕様

ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	23.8mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール		
EA109CH用			
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。			
シングルねじり、ダブルステム型			
重量(g)	64		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.