

品番 : EA109CH-9.5

品名 : 9.5mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/04 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
ほとんどの用途に使用可能、汎用性が高いです。
一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどの用途に使用されます。細孔洗浄に有利な構造です。

シングルねじり・ダブルステム型
ボルト洗浄などの用途に使用可能、ボルト洗浄、ねじり加工に有効です。元の形状が強く、ねじりが出るので、異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

ダブルねじり・ダブルステム型
ボルト洗浄に最も有効、ねじり加工も、シングルよりも効果が強く、取り除けます。洗浄時に発生する異物の除去に有効な構造です。洗浄時に発生する異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

刷毛の特徴

- ナイロン毛: 柔らかい構造のため異物が傷みにくい特徴です。
- ステンレス: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 刷毛: ねじり構造により洗浄力が向上し、細孔の隅々まで洗浄できる特徴です。
- 軸: 硬毛で磨かれた軸が、磨き作業に有効です。軸の材質はステンレス、アルミ、鋼製があります。
- 特徴: 丈夫な構造のため、繰り返し使用に優れています。

ステンレスブラシ

- 特徴: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- 用途: 磨き作業に有効な構造。ステンレス、アルミ製の構造。



異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	9.5mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール	重量(g)	41

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.