

品番 : EA109CH-9.5

品名 : 9.5mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 20:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型

このタイプは、軸の回転に合わせて、ブラシの毛が自動的にねじり、清掃力が高まります。一般的にボルトの洗浄や、細孔クリーニングなどに適しています。

シングルねじり・ダブルステム型

このタイプは、軸の回転に合わせて、ブラシの毛が自動的にねじり、清掃力が高まります。また、軸のねじりが少ないため、軸の損傷が少なく、清掃力が高まります。

ダブルねじり・ダブルステム型

このタイプは、軸の回転に合わせて、ブラシの毛が自動的にねじり、清掃力が高まります。また、軸のねじりが少ないため、軸の損傷が少なく、清掃力が高まります。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛: 弾力があり硬さの差と柔らかさが適した特徴です。
- ・ステンレス: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- ・刷毛: ねじり構造により、ねじり力が増加し、清掃力が高まります。
- ・軸: 硬質鋼で加工され、ねじり力が増加し、清掃力が高まります。
- ・特徴: 丈夫なステンレス鋼で加工され、ねじり力が増加し、清掃力が高まります。

ステンレスブラシ

- ・特徴: 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
- ・用途: 食品、薬品、化学工業での洗浄に最適です。



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	9.5mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール	重量(g)	41

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.