

品番：EA109CK-16

品名：15.9mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/04/04 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

**シングルねじり・シングルステム型**  
ほとんどの用途に使用可能、汎用性が高いです。  
一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどの用途に使用されます。用途に応じて適切なタイプを選択してください。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
ボルトの根本部や細孔の隅々まで洗浄し、ねじり加工を行います。元の形状が強く、ねじりがはいるので、高強度な洗浄が可能です。用途に応じて適切なタイプを選択してください。

**ダブルねじり・ダブルステム型**  
ねじり加工をさらに強化し、ねじりがはいるタイプです。シングルねじりよりも洗浄力が強く、洗浄力がはいるので、高強度な洗浄が可能です。用途に応じて適切なタイプを選択してください。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 弾力があり硬さの差と柔らかさが適した特徴です。
- ステンレス - 耐熱、耐酸化性に優れている。非磁性に仕上げられている。
- 羊毛 - ねじり加工による柔軟性が、細孔の隅々まで洗浄する効果があります。
- 緑毛 - 硬毛で汚れを除去し、柔らかい毛で仕上げを行います。柔軟性と硬さを兼ね備えています。
- 青毛 - ステンレス鋼製の軸と組み合わせると、高強度な洗浄が可能です。



簡単に曲げ加工ができます。

### 仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	16.0mm
重量	39g	材質	ブラシ:ナイロン 軸:スチール

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.