

品番：EA109CV-8

品名：8mm ブラシヘッド(真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 715円(税抜) / 787円(税込) | | |
| カタログ価格 | 715円(税抜) / 787円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/03 23:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0053ページ | | |



毛腰が柔らかいです

仕様

| | | | |
|--|----------|----|----|
| ブラシ径 | 8mm | 材質 | 真鍮 |
| ネジ径 | 1/4-20ねじ | | |
| EA109CS、FS用 | | | |
| シングルねじり・ダブルステム型 | | | |
| ネジ部及び芯: スチール製 | | | |
| オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。 | | | |
| 作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。 | | | |
| ※付属のナット対辺が約10mmの為、ブラシ径より大きいのでパイプ内径の清掃はブラシヘッド部分の長さのみしかご使用できません。(ナットが引っ掛かる為) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.