

品番：EA109DY-25

品名：φ2.5x74mm 工業用綿棒(20本)片面/トリモチ型



販売価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/06/19 18:44現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	0712ページ		



カタログ訂正 24/11/06 材質: (誤)コットン(正)軸部:PP(ポリプロピレン)、粘着部:PU(ポリウレタン) (No.55/56 9013)

仕様

メーカー	MCC (MaxClean)	型番	SA-001
全長	74.0mm	ヘッド径	φ2.5mm
材質	軸部:PP(ポリプロピレン) 粘着部:PU(ポリウレタン)	入数	20本

特殊粘着剤を施した樹脂系エラストマーを使用する事で、透過率の高い高性能ガラスやレンズ向けに使用しても跡(糊)残りなく除去可能です。

パーティクル除去に最適な粘着力を実現。

プラスチック軸にすることで、よりクリーン度の高いクリーンルームでのご使用頂けます。

跡残りが極めて少ない粘着スティックで、レンズやガラスに付着した塵埃の除去に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.