

品番 : EA109LE-3A

品名 : 55mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/04/13 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0149ページ		



品番	毛丈	玉厚	サイズ
EA109LE-1A	35mm	13mm	55mm
EA109LE-3A	35mm	13mm	55mm
EA109LE-5A	35mm	13mm	55mm

毛質の目安	
軟	中軟
ふつ	中
硬	硬



### 仕様

毛幅	55mm	毛丈	35mm
玉厚	13mm	全長	182mm
毛質	ふつう		
筋違			
山羊毛			
ラック・ニス用			
油性用			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.