

品番：EA109MK-40

品名：2号 画筆(黒豚毛)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 370円(税抜) / 407円(税込) | | |
| カタログ価格 | 370円(税抜) / 407円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2026/04/30 17:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0146ページ | | |



原毛の特徴

- ナイロン毛- 弾力が有り穂毛のまとまりが強いのが特徴です。
- ステンレス- 耐熱、耐アルコールに優れている。経年変化に強いのが特徴です。
- 豚毛- 穂毛の硬さとしなやかさがあり、筆の調子が安定しやすくなるのが特徴です。
- 黒毛- 筆毛の硬さを長く保ち、筆先が壊れにくいのが特徴です。
- 特徴- ステンレスとナイロン毛の組み合わせにより、筆先が壊れにくく、筆先が鋭く伸びます。

仕様

| | | | |
|--------|------------------|----|--------------------|
| サイズ | 2号 | 毛丈 | 12mm |
| 毛幅 | 5mm | 全長 | 290mm |
| 金具幅 | 6mm | 材質 | 毛: 黒豚毛 柄: 木(白樺) |
| 用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 | | |
| 油性・水性用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.