

品番：EA109MK-49

品名：20号 画筆(黒豚毛)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 755円(税抜) / 831円(税込) | | |
| カタログ価格 | 755円(税抜) / 831円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/03/15 02:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0146ページ | | |



原毛の特徴

- ナイロン毛- 弾力が有り黒毛のまよりが強いのが特徴です。
- ステンレス- 酸欠、酸アルカリに強い。硬質で、細く、滑らかなので、塗りこめやすい。
- 豚毛- 硬さとしなやかさがあり、塗料の吸着が抜群です。毛の根元が太く、毛先が細く、塗料の吸着が抜群です。
- 特徴- ステンレスとナイロン毛の組み合わせで、塗りこめやすいのが特徴です。
- 用途- ステンレスとナイロン毛の組み合わせで、塗りこめやすいのが特徴です。

仕様

| | | | |
|--------|------------------|----|------------------|
| サイズ | 20号 | 毛丈 | 35mm |
| 毛幅 | 19mm | 全長 | 340mm |
| 金具幅 | 20mm | 材質 | 毛:黒豚毛 柄:木(白樺) |
| 用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 | | |
| 油性・水性用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.