

品番：EA109MZ-3

品名：60mm 耐酸用刷毛



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 00:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0149ページ		



耐酸用刷毛
耐酸性に優れたPET繊維を使用し、トジ部分は腐食に強いステンレス線でもめがけ加工済みです。粒が細かいなど、建物のリフォームなどにも適しています。

仕様

耐酸用刷毛			
材質	毛:PET、柄:木	全長	240mm
毛幅	55mm	毛丈	44mm
刷毛の形状	筋違	刷毛の色	白
耐酸性に優れたPET繊維使用。			
トジ部分は腐食に強いステンレス線。			
濃度	塩酸:35%以下、硫酸:30%以下、硝酸:50%以下に使用可能です。	号数	20号

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.