

品番：EA109NA-55


品名：100mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)



販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/05 01:03現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	0153ページ		



粗面



化学繊維の毛材質
獣毛や植物繊維よりも劣化で強い摩擦で
用途に合わせた選別は可能です。ポリ
ポリエステル…毛が硬く、薬品に強い。
動物性である。
ナイロン…弾力性がある。化学繊維の
なかでは最も耐用性に優れる。

仕様

毛幅	100mm	毛丈	20mm
仕様	粗面	軸径	6mm
適応塗面	コンクリート、モルタル等	適応塗料	水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等
毛材質	ポリエステル	ローラーサイズ	φ37×100mm
用途	水性、油性、一般塗料用	入数	2本

外装用

無泡タイプ

※塗装時に気泡が出にくい構造

長時間作業でもヘタリが少なく、抜群の安定形状。

毛丈が長いので凸凹の粗面塗りに最適です。

ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないように、使用前に必ず毛払いをしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.