

品番 : EA109ND-101

品名 : 25.4mm(5mm) ローラー刷毛セット



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/14 18:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0155ページ		



品番によりローラーが異なります



EA109ND-101~110-121~130Bローラーの仕様

品番	仕様
取付	仕上げ塗装のタッチアップ
取付	内装品のタッチアップが楽にできる取付
材質	軸: スチール、グリップ: プラスチック
仕様	軸径: 6mm、軸長: 330mm、軸径: 6mm
重量	重量: 110g

化学繊維の毛材質

軟毛や硬毛繊維よりも硬質で強い繊維で
用途に応じて選別されています。ポリ
エステル... 毛が硬く、薬品に強い。
耐熱性がある。
ナイロン... 弾力性がある。化学繊維の
なかでは最も耐熱性に優れる。

仕様

<セット内容>	2点セット EA109ND-106(ミニローラー) 入 数: 5本)×1パック EA109ND-100(ハンドル)×1本		
EA109ND-106(ミニローラー)仕様			
・毛材質: ポリエステル			
・毛幅: 25mm			
・毛丈: 5mm			
・ローラー外径: 24mm			
・ローラー内径: 18mm			
・形状: 短毛			
・重量: 30g			
仕上げ塗装のタッチアップ作業に最適です。			
EA109ND-100(ハンドル)仕様			
・材質: 軸: スチール、グリップ: プラスチック			
・全長: 330mm			
・軸径: 6mm			
・重量: 110g			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.