

品番：EA109ND-41

品名：100mm(6mm) 無泡スプアーローラー(2本)



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/07/01 09:43現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	0153ページ		



平滑面



化学繊維の毛材質
獣毛や植物繊維よりも劣化で強い研擦で
用途に合わせた選択が可能です。ポリ
エステル…毛が硬く、薬品に強い。
柔軟性がある。
ナイロン…弾力性がある。化学繊維毛の
なかでは最も耐擦性に優れる。

仕様

毛幅	100mm	毛丈	13mm
仕様	平滑面	軸径	6mm
ローラー径	φ33mm	適応塗面	鉄部
適応塗料	変性エポキシ錆止め塗料、一般錆止め塗料	毛材質	ポリエステル
重量	50g(1本あたり)	入数	2本

錆止め用

無泡タイプ

※塗装時に気泡が出にくい構造

高粘度・速乾塗料にも負けない耐久性

鉄骨等の錆止め及び上塗りに最適です。

油性も適用します。

EA109ND-31用替ローラー

ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないように、使用前に必ず毛払いをしてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.