

品番：EA109S-1

品名：6.4x160mm チューブブラシ(ナイロン製)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 262 (2026/04/05 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0056ページ		

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 2本のねじり糸を軸に、ねじり糸を1本に絞ります。一般的なパイプ清掃、管のクリーニングなどに適しています。

シングルねじり・ダブルステム型
 2本のねじり糸を軸に、ねじり糸を2本に絞ります。一般的なパイプ清掃、管のクリーニングなどに適しています。

ダブルねじり・ダブルステム型
 4本のねじり糸を軸に、ねじり糸を2本に絞ります。一般的なパイプ清掃、管のクリーニングなどに適しています。

刷毛の特徴

- ナイロン毛が多数の穂先のまとまりが強い特徴です。
- ステンレス鋼製、型孔が1/2に覆われている、耐摩耗性に優れたタイプです。
- 刷毛の種類によって、ねじり糸の太さや、穂先の長さ、穂先の密度が異なります。
- 刷毛の種類によって、ねじり糸の太さや、穂先の長さ、穂先の密度が異なります。
- 刷毛の種類によって、ねじり糸の太さや、穂先の長さ、穂先の密度が異なります。

パイプなどの内面掃除に適しています。

仕様

ブラシ材質	ナイロン	柄材質	スチール
ブラシサイズ	φ6.4×50mm	全長	160mm
線径	0.3mm	総重量	約8g
シングルねじり、シングルステム型			
パイプなどの内面掃除に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.