

品番：EA109SB-21

品名：6.4x680mm チューブブラシ(真鍮製)



販売価格	1,930円(税抜)／2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜)／2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/03/14 14:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0056ページ		




チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使えます。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。
ダブルねじり・ダブルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使えます。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。
ダブルねじり・シングルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使えます。
一般的にパイプの内面清掃に使用されます。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛・弾力があり、磨き効果と柔らかさが備わっています。
- ・ステンレス・耐食、耐アルカリに優れています。
- ・周毛・根元が硬く、先端が柔らかく、磨き効果と柔軟性が備わっています。
- ・硬毛・硬毛で磨き、柔らか毛で磨き、磨き効果と柔軟性が備わっています。
- ・両端・ステンレス製の両端が、磨き効果と柔軟性が備わっています。



柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

ブラシ材質	真鍮	柄材質	スチール
ブラシサイズ	φ6.4×75mm	全長	680mm
線径	0.12mm		
シングルねじり、シングルステム型			
パイプなどの内面掃除に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.