

品番：EA109SS-6

品名：6.3x180mm チューブブラシ(ステンレス製)



販売価格	745円(税抜)／820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜)／820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 96 (2025/12/16 07:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0056ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使えます。
一般的にパイプ洗浄や、細いクリーニングなどに使われます。
※ねじり構造のため、曲がって使えますが、曲がったままでは、洗浄効果が低くなります。

シングルねじり・ダブルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使えます。
一般的にパイプ洗浄や、細いクリーニングなどに使われます。
※ねじり構造のため、曲がって使えますが、曲がったままでは、洗浄効果が低くなります。

ダブルねじり・ダブルステム型
本がねじり構造で、柔軟性があり、曲がって使えます。
一般的にパイプ洗浄や、細いクリーニングなどに使われます。
※ねじり構造のため、曲がって使えますが、曲がったままでは、洗浄効果が低くなります。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛・弾力があり、磨き効果と柔らかさが両立しています。
- ・ステンレス毛・耐熱、耐アルカリに優れています。耐摩耗性に優れています。
- ・刷毛・硬さと弾力とを兼ね備え、磨き効果と柔らかさを両立しています。
- ・磨毛・硬毛で磨き、柔らか毛で磨き、磨き効果が両立しています。
- ・磨毛・硬毛で磨き、柔らか毛で磨き、磨き効果が両立しています。

ステンレスブラシ

- ・特徴・耐熱、耐アルカリに優れています。耐摩耗性に優れています。
- ・用途・磨毛またはアルカリ洗浄後のすすぎの磨毛、ステンレス、アルミ製の磨毛。



柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

ブラシ材質	ステンレス	柄材質	スチール
ブラシサイズ	φ6.4×41mm	全長	180mm
重量(g)	約4.5		
パイプなどの内面掃除に			