

品番：EA112BK-1

品名：28L 真空ポンプ(ハイブリッド式/ツーステージ)



販売価格	43,100円(税抜) / 47,410円(税込)		
カタログ価格	43,100円(税抜) / 47,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/12 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0018ページ		



仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	BB-210H
モーター	150W	排気速度(L/分)	50Hz:25 60Hz:28
到達真空度	40ミクロン	ローター方式	ツーステージ
電源	AC100V	回転数(rpm)	2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。
接続径	UNF1/2-20(5/16"フレア)	サイズ	88(W)×240(D)×155(H)mm
重量	4kg	オイル封入量	150ml
ケースサイズ	外寸:200(W)×275(D)×230(H) mm 内寸:167(W)×255(D)×210(H) mm	使用温度範囲	7~40℃
ポール	2ポール		
専用ケース付			
真空計付			
真空ポンプオイル(230ml)、R22用変換アダプター付			
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。			

電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。

ルームエアコンの取り付け工事に最適です。

充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。
ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。
ビットの差し込み長は14mmとなります。

インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせてください。

逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付)

コンパクトかつ軽量デザイン

強力な吸引力と高い排気性能

耐熱モーター:真空ポンプを長期的に安定して運転します。

代替品



品番 EA112BK-2

コメント 電磁弁付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.