

品番：EA112BK-2

品名：113L 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ)



販売価格	55,900円(税抜) / 61,490円(税込)		
カタログ価格	55,900円(税抜) / 61,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/19 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0018ページ		



### 仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	BB-240
モーター	400W	排気速度(L/分)	50Hz:100 60Hz:113
到達真空度	15ミクロン	ローター方式	ツーステージ
電源	AC100V	回転数(rpm)	50Hz:1440 60Hz:1720
サイズ	138×337×244(H)mm	接続口	UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)
重量	10.5kg	オイル封入量	325ml
使用温度範囲	5~40℃	ポール	4ポール

電磁弁式オイル逆流防止機能搭載

人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。

小型から大型までカバーできます。

適合クラス:~10馬力(HP)程度

真空ポンプオイル1本付(300ml)

コンデサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現

モーター過熱防止機能付き

4ポールモーター内蔵。高トルクで静かな運転音

2ステージ式で高真空度の実現

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.