

品番：EA112CA

品名：[ポケットブラック] 簡易型真空ポンプ



販売価格	31,400円(税抜) / 34,540円(税込)		
カタログ価格	31,400円(税抜) / 34,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/04 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0019ページ		



#### 仕様

メーカー	プロステップ	型番	PB2010
商品名	ポケットブラック	ローター方式	シングルステージ・2ベーン方式
接続口	UNF1/2-20(5/16"フレア)	ビット差込口	対辺6.35mm(1/4")
運転回転数	右回転のみで1000~2000rpm(推奨)	到達真空度	598Pa(4.5torr)以上
サイズ	65×49×82mm	重量	500g
付属品	専用オイル15cc、排気口パッキン		

R410A用

動力は電動ドライバーをご使用ください(回転専用)

オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ

新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。

エアコン修理等でフロンガスを抜いたカーエアコンに対して、ゲージマニホールドと共に使用することで真空引き作業ができます。

ボールバルブ付真空計(旧EA106BG-21)と併用して使用できます。

手の中に収まるコンパクトサイズ

ルームエアコン配管の容量を真空空気除去時間は約30~60秒ほどです。  
(この速度は電動ドライバーを約1000PRMで回転させた場合です。)

当製品は～10m配管あたりまでの簡易真空引きが問題なく可能です。  
しかし配管長が伸びれば伸びるほど分、ポケロビ回転時間が比例して長くなります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.