


品番：EA112FA-4

品名：142L 電磁弁付真空ポンプ



販売価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0018ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	VP-245
モーター	375W	排気速度(L/分)	50Hz:128 60Hz:142
到達真空度	37.5ミクロン	ローター方式	ツーステージ
電源	100V(50/60Hz)	回転数(rpm)	2800(50Hz) 3400(60Hz)
サイズ	134(W)×320(D)×232(H)mm	接続口	UNF7/16-20(1/4"フレア)
重量	10.8kg	アダプター	UNF7/16-20(1/4"フレア)×UNF1/2-20(5/16"フレア)

低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ

オイル逆流防止電磁弁付

～大型GHP、冷凍倉庫など～20HP程度の空調機器の真空引に最適です。

142L/min(60Hz)の大排気速度、37.5ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます。

新冷媒対応

H構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.