

品番：EA112H

品名：30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)



販売価格	23,000円(税抜)／25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜)／25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/13 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0019ページ		



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP2305M
配管長さ	・標準配管1/4"×3m+3/8"×3m ・標準配管1/4"×5m+3/8"×5m ・標準配管1/4"×10m+3/8"×10m	真空度	(標準配管1/4"×3m+3/8"×3m) ・500Pa:3分 ・1000Pa:2分 (標準配管1/4"×5m+3/8"×5m) ・500Pa:5分 ・1000Pa:4分 (標準配管1/4"×10m+3/8"×10m) ・500Pa:8分 ・1000Pa:5分
ローター方式	シングルステージ	排気速度	30L/分(回転数:1680rpm時)
接続口	UNF7/16-20(1/4")	アダプター	UNF1/2-20(5/16"フレア)
サイズ	110(W)×100(D)×195(H)mm	重量	3kg
差込六角対辺	6.35mm	付属品	・410Aアダプター ・真空ポンプオイル ・オイル逆流防止弁

充電ドライバー、インパクトドライバーの使用が可能です。

お手持ちの電気ドリル(インパクトドライバー可)を併用することにより、真空引きができます。

オイル入りの為、モータートルクが少なく、焼き付きの心配がありません。

持ち運びに便利で安全なハンドル付
真空引きのスピードが速いです。
回転専用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.