

品番 : EA112PA

品名 : DC18.0V/5.0Ah 真空ポンプ(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 127,900円(税抜) / 140,690円(税込) | | |
| カタログ価格 | 127,900円(税抜) / 140,690円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/19 22:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0018ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|--|--------|-------------------------|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ46A3LJ1G-B |
| 〈セット内容〉 | <ul style="list-style-type: none">・本体 (EZ46A3X-B)・充電器 (EZ0L81/EA813P-4)・電池パック (EZ9L54/EA813PB-18B)・アルミケース(鍵2本・肩掛けベルト付) (EZ9666)・パックカバー (EZ9L80R2788)・180mlポンプオイル (EZ9X320)・オイルドレンねじ (EZ46A3N6267)・(φ10)Oリング (EZ46A3K0977) | モーター | 60W |
| 排気速度 | 18V:25.8L/分 | 到達真空度 | 135ミクロン(18Pa) |
| ローター方式 | シングルステージ | サイズ | 116×270×165(H)mm(電池装着時) |
| 接続口 | UNF1/2-20(5/16"フレア) | 重量 | 3.6kg(電池装着時) |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 連続使用時間 | 約2時間 |
| ケースサイズ | 410(W)×265(D)×250(H)mm | | |
| アルミケース付 | | | |
| 18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ | | | |
| 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転を実現 | | | |

AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。

オイル逆流防止弁付

代替品



品番 EA112BK-11

コメント 他メーカー品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.