

品番 : EA112RD-1

品名 : 87L 電磁弁付真空ポンプ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 50,400円(税抜)／55,440円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 50,400円(税抜)／55,440円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/02 02:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



## 仕様

|          |                          |           |   |
|----------|--------------------------|-----------|---|
| メーカー     | ロテックス(ROTEX)             | 型番        | RP2500                                    |
| モーター     | 240W                     | 排気速度(L/分) | 50Hz:72<br>60Hz:86                        |
| 到達真空度    | 25ミクロン                   | ローター方式    | ツーステージ                                    |
| 電源       | AC100V 50/60Hz           | 消費電力      | 200W                                      |
| 回転数(rpm) | 2800(50Hz)<br>3450(60Hz) | サイズ(mm)   | 322(W)×124(D)×235(H)                      |
| 吸入口      | 1/4"UNF(7/16UNF20)       | アダプター     | 5/16"(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4"×3/8" 各1個   |
| 重量       | 8.9kg                    | 付属品       | ・交換アダプター M10、UNF5/16"、3/8"UNF 各1個<br>・オイル |

高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプです。

電磁弁付きのため、万が一の時でも配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。

ベース(足幅)が広いため安定性がよく、屋根上での作業も安心です。

配管長が長い場合でも、3/8"ポートが標準付属されているので、3/8"ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます。  
(ホース内の流量が1/4"ホースよりも多いため)

真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。

真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。

#### 代替品



品番 EA112RE  
コメント 140L

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.