

品番：EA112TK-2

品名：27L 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ /ケース付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 88,100円(税抜)／96,910円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 88,100円(税抜)／96,910円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/16 09:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|               |                             |           |                           |
|---------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| メーカー          | ロテックス (ROTEX)               | 型番        | RP2100HNCA                |
| ローター方式        | ツーステージ                      | 排気速度(L/分) | 22.5L/分(50Hz)、27L/分(60Hz) |
| 到達真空度         | 5PA(37.6ミクロン)               | モーター      | AC100V・65W                |
| 回転数           | 1450rpm(50Hz)、1740rpm(60Hz) | 接続径       | UNF7/16-20(1/4”フレア)       |
| アダプター(付属)     | UNF1/2-20(5/16”), M10×P1.5  | サイズ       | 260(W)×160(D)×200(H)mm    |
| 逆流防止機能、安定ベース付 |                             |           |                           |
| 重量            | 7.4kg                       |           |                           |
| 専用ケース付        |                             |           |                           |

代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA112BK-2  |
|  | コメント | 真空度:15ミクロン |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

