

品番：EA113XF-1

品名：冷媒充填はかり



販売価格	40,200円(税抜)／ 44,220円(税込)		
カタログ価格	40,200円(税抜)／44,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/06 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0019ページ		



カタログ訂正

24/11/29 サイズの訂正。誤:383(W)x320(D)x63(H)mm、正:380(W)x280(D)x60(H)mm(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	FUSO	型番	FUSO-50F
最大計測重量	50kg	精度	±10g
分解能	5g/10g(切替式)	電源	9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)
計量台サイズ	230×230mm	サイズ	380(W)×280(D)×60(H)mm
重量	3.4kg	機能	2段アラーム機能・オートパワーオフ(3時間)・ゼロ調整機能・過負荷表示・電池消耗表示
最小目盛	5g		
2段アラーム機能付(設定量の70%&100%)			
液晶部はバックライト付で暗い場所でも安心してご使用いただけます。			
冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。			
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。			
検査成績書付			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			
自動充填スケールなどに付属されている電磁弁が付いておりませんので、故障の心配がありません。			

充填完了前(70%)と完了時(100%)にアラーム音が鳴り、充填完了をお知らせします。

最大計測重量は50kgで、20kgボンベまで積載が可能

※ボンベは計測台の中央に置いてください。誤表示、誤計測の原因になります。

＜注意＞

- 1.当製品は9Vアルカリ電池にてデジタル表示を行なっております。
- 2.電池が消耗すると誤表示や、正しい計測が出来なくなることがあります。
- 3.ご使用の際は、電池の電圧チェックと予備電池の携帯をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.