

品番：EA113XF-7

品名：冷媒自動充填はかり



販売価格	89,300円(税抜) / 98,230円(税込)		
カタログ価格	89,300円(税抜) / 98,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0019ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	FUSO-50AT
最大計測重量	50kg	精度	±10g(0~20kg)
分解能	2g/5g(表示単位はボタン切換)	電源	AC100V(電磁弁使用時)、9V(006P) アルカリ電池×1個(付属)
計量台サイズ	230×230mm	サイズ	430(W)×350(D)×100(H)mm
重量	4.7kg	ディスプレイ	LCD6桁(バックライト付)
ポート接続径	1/4"フレア	電池寿命	約45時間
動作環境	周囲温度:5~35℃ 相対湿度:90%以下 高度:2000m以下		

一台で自動、手動充填・フロン回収用リミッタの3役機能

暗い現場や屋外でも見えやすいバックライト付ディスプレイ

オートパワーオフ機能、検査成績書付

フロン回収機用ウェイトリミッタ機能(～20kgボンベ対応)

イラストマニュアルで簡単操作

冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。

使用時はアースを取ってください。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.