


品番：EA113XV-6

品名：冷媒自動充填はかり



販売価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0020ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0564156055 (testo 560i)
仕様	冷媒充填はかり	最大計測重量	100kg
精度	動作温度 +22℃: ≤±(10g+0.03%rdg)(0~30kg) ≤±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)	分解能	0.01kg
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	310(W)×287(D)×58(H)mm
重量	4.36kg(バッテリーとバッグを含む)	インターフェイス	BluetoothR 4.2
電池寿命	70時間(25℃の時)	電波範囲	30m
動作温度	-10~+50℃	保管温度	-10~+50℃

IP44

デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示

冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工

乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載

オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能

アプリ連携で記録・文書化をアシスト

Bluetoothの通信距離は最大30メートル (マニホールドとは最大50メートル)

堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属

オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能

すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定

コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.