


品番：EA115B-2

品名：700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン



販売価格	27,800円(税抜)／ 30,580円(税込)		
カタログ価格	27,800円(税抜)／30,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2025/06/26 05:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2496ページ		



仕様

全長	700mm	ノズル径	1.6mm
ホース接続	G1/4" 雌ねじ	最高圧力	15MPa
最高吐出量	20L/min		
ノズルカバー90°回転で 直射～扇形噴霧が無段階調節			
ケルヒャー商品とは接続できません。			
水温は60℃まで使用可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.