

品番 : EA115BB-11

品名 : R3/8"xG3/8"x10m 高压ホース(洗浄機用)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/11 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2436ページ		



仕様

ねじサイズ(雄ねじ×雌ねじ)	R3/8"×G3/8"	温度範囲	0~+80℃
材質	内面ゴム:耐油性合成ゴム、 補強層:硬鋼線、 外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム	適用流体	水
最高使用圧力	20.5MPa	全長	10m
内径×外径	9.5×15.4mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.