

品番 : EA115BB-12

品名 : R3/8"xG3/8"x20m 高压ホース(洗浄機用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 22,400円(税抜) / 24,640円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 22,400円(税抜) / 24,640円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/11 18:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2436ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                |   |      |        |
|----------------|---|------|--------|
| ねじサイズ(雄ねじ×雌ねじ) | R3/8"×G3/8"                                   | 温度範囲 | 0~+80℃ |
| 材質             | 内面ゴム:耐油性合成ゴム、<br>補強層:硬鋼線、<br>外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム | 適用流体 | 水      |
| 最高使用圧力         | 20.5MPa                                       | 全長   | 20m    |
| 内径×外径          | 9.5×15.4mm                                    |      |        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.