# 品番：EA115BB-37

# 品名：9.5/16.3mm 15m 高圧洗浄機大型リール

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 116,000円（税抜）／ 127,600円（税込） | | |
| カタログ価格 | 116,000円（税抜）／127,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/07/07 11:25現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2497ページ | | |





**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 三協リール（TRIENS） | 型番 | SOH-315P |
| ホース長 | 一次側（入力側）：1.5m<br>二次側（出力側）：15m | ホース径 | 内径：9.5mm<br>外径：16.3㎜ |
| 最高圧力 | 6.7MPa | ホースカラー | ブラック |
| ホース材質 | 合成ゴム | 取付ねじ | ユニオンG3/8”メスシート |
| サイズ | 380(W)×247(D)×430(H)mm | 重量 | 12.4kg |
| ロック機構 | ラチェット式 | 使用温度範囲 | 0～50℃ |
| 使用流水 | 温水 | 設置場所 | 屋内 |
| 付属品 | ・アンカーボルト（M8×50）×4<br>・カプラプラグ＆銅ワッシャー×1<br>・取付板×1<br>・六角ボルト（M10×25）×2<br>・六角ナット（M10）×2<br>・ジョイントホース×1 | | |

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。

大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。

高圧洗車機の接続に最適

ラチェット式採用！

| |
|---|
| ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。 |
| 天井付け・床面付け・壁面付けの3パターンの設置が可能 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.