

品番：EA115CP-2

品名：[エスコオリジナル] 高圧洗浄機セット(ケルヒャー)



販売価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
カタログ価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



収納ケースは高衝撃性ポリマーを使用。作業時の騒音が低減して作業が楽です。



仕様

ケルヒャー高圧洗浄機	エスコオリジナルセット		
すぐに使える一次側(水道側)ホース&カップリング付			
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	1,000W
モーター出力	1.0kW	最大吐出水量	330L/h
最大吐出圧力	8MPa	定格使用時間	最大1時間
サイズ	本体:171(W)×462(D)×243(H)mm ケース:538×359×347(H)mm	ケース容量	38L
本体重量	3.9kg	電源コード長さ	5m
防水性能	IPX5	付属品	トリガーガン、バリオスプレーランス、高圧ホース5m+延長高圧ホース7.5m、洗浄剤タンク、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、蛇口口金、ホースカプラー、収納ケース、ウォッシュブラシ
用途・清掃場所	自転車、小型車、窓や網戸		
二重絶縁			
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプ			
付属のケースは高衝撃性ポリマーを使用。			

フタ、本体とも強度抜群なので、作業時の踏み台としても使用できます。両開き可能、施錠可能、大型ハンドル付で使いやすさ抜群です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.