

品番：EA115G-10

品名：チューブクリーナー(エア駆動式)



販売価格	388,000円(税抜)／426,800円(税込)		
カタログ価格	388,000円(税抜)／426,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 00:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



フットスイッチで回転数を変えられます

仕様

フットスイッチで回転数を変えられます。(500～3,000rpm)			
モーター	1.1/2HP(1.1kw)	洗浄パイプ	6.4mm以上
サイズ	150(W)×480(D)×260(H)mm	重量	13kg
使用エア圧力	4.1kg/cm ² (420L/min)～7kg/cm ² (1960L/min)		
エア配管にはエアツールオイルを1分間に2～3滴たらし本機を使用して下さい。			
水を送りブラシ(別売)を回転させ洗浄します。			
動力はコンプレッサー(別売)で電気のない所でも使用できます。			
フレキシブルシャフトはEA115GA-1A～-34、先端ツールはEA115GB～GGシリーズよりお選び下さい。			
使用温度(水)	49℃以下		
ボイラーチューブの内面清掃(水管・煙管)、シェルアンドチューブ型熱交換器の伝熱管内面洗浄に			
高速回転ブラシによりチューブ内面の汚れをきれいに除去します。			
WET方式(ブラシ回転と一緒に水を供給)とDRY方式(水を供給せずにブラシを回転)のいずれにも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.