品番：EA115G-11

品名：115V/0.75kW-50Hz 電動チューブクリーナー

販売価格	290,000円（税抜）／ 319,000円（税込）			
カタログ価格	290,000円（税抜）／319,000円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/08 16:36現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				

カタログ訂正　22/10/03 洗浄パイプ径：(誤)25.4mm以上 (正)14.3～25.4mm、25.4mm以上(No.53 54 9013)

仕様

洗浄パイプ径	14.3～25.4mm、25.4mm以上		
フットスイッチ付			
モーター	1HP(0.75kW)	電源	115V、13A
回転数	1，725rpm	サイズ	530×310×920(H)mm
重量	27kg	周波数	50Hz
チラーや熱交換器のチューブ・パイプの清掃に。			
フレキシブルシャフトはEA115GA-16～-34、先端ツールはEA115GG、GHシリーズよりお選び下さい。			
チューブやパイプにフレキシブルシャフトを差込み、内部の沈殿物を取り除きます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.