

品番：EA115G-12

品名：115V/0.75kW-60Hz 電動チューブクリーナー



販売価格	270,000円(税抜)／297,000円(税込)		
カタログ価格	270,000円(税抜)／297,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



カタログ訂正 22/10/03 洗浄パイプ径:(誤)25.4mm以上 (正)14.3～25.4mm、25.4mm以上(No.53 54 9013)

仕様

洗浄パイプ径	14.3～25.4mm、25.4mm以上		
フットスイッチ付			
モーターパワー	1HP(0.75kW)	電源	115V、13A
回転数	1,725rpm	サイズ	530×310×920(H)mm
重量	27kg	周波数	60Hz
チラーや熱交換器のチューブ・パイプの清掃に。			
フレキシブルシャフトはEA115GA-16～-34、先端ツールはEA115GG、GHシリーズよりお選び下さい。			
チューブやパイプにフレキシブルシャフトを差込み、内部の沈殿物を取り除きます。			

代替品

	品番 EA115G-60A コメント 0.4kw/60HZ
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.