

品番 : EA115G-60A

品名 : 115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー



販売価格	720,000円(税抜) / 792,000円(税込)		
カタログ価格	720,000円(税抜) / 792,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0052ページ		



モデルチェンジ内容 25/06/05 ●外観が変わりました。(No.56 1115)

## 仕様

回転数	862.5rpm	電源	115V、9A
モーター	1/2HP(0.4kW)	洗浄パイプ径	11.1~25.4mm、25.4mm以上
周波数	60Hz	サイズ	510(W)×430(D)×940(H)mm
重量	22kg		

カップリング式

フットスイッチ付

チラー、エバポレーター、熱交換器等のチューブ・パイプの洗浄に最適です

フレキシブルシャフトはEA115GA-1A~-22A、-32A、先端ツールはEA115GB、GC、GD、GE、GFシリーズよりお選び下さい。

ステンレス構造で長寿命です。

大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。

シャフトが防水ナイロン・パイプの中で回転すると同時に、パイプを通じて洗浄機に水を送り込みます。

回転シャフトをチューブ管に通すと、水が噴き出して堆積物をほぐしながら排出していきます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.