

品番：**EA115GA-13A**

品名：7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 92,800円 (税抜) / 102,080円(税込) | | |
| カタログ価格 | 92,800円(税抜) / 102,080円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/05/26 21:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0052ページ | | |



耐摩耗性に優れています

仕様

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|--------|
| EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用 | | | |
| 適応パイプ | 14.3~25.4mm(9/16" ~1") | 長さ | 7.6m |
| コアケーブル外径 | 7.9mm | ビニールカバー外径 | 12.7mm |
| 接続ねじ径 | 1/4"-28 | | |
| カップリング式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.