

品番 : EA115GA-22A

品名 : 9.5mmx 7.6m フレキシブルシャフト



販売価格	122,000円(税抜)／134,200円(税込)		
カタログ価格	122,000円(税抜)／134,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 07:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0052ページ		



耐摩耗性に優れています

仕様

EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用			
適応パイプ	17.5～25.4mm(11/16"～1")	長さ	7.6m
コアーケーブル外径	9.5mm	ビニールカバー外径	14.3mm
接続ねじ径	1/4"-28		
カップリング式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.