


品番：EA115GA-24

品名：9.5mmx13.7m フレキシブルシャフト



販売価格	76,000円(税抜)／83,600円(税込)		
カタログ価格	76,000円(税抜)／83,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



カタログ訂正 22/10/03 チューブクリーナー接続例の写真間違い。正しい画像はEA115GA-16です。(No.53 54 9013)

耐摩耗性に優れています

仕様

旧EA115G-1、-2、-10用			
EA115G-3・-4・-11・12用			
旧EA115G-50・-60用			
コアー外径	9.5mm	長さ	13.7m
適応パイプ	17.5～25.4mm(11/16”～1”)		

代替品

	品番	EA115GA-22A
	コメント	長さ: 7.6m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.